

Varistar CP Seitenwand, Geteilt, Geschraubt

Data Solutions



Verschrauben Sie die zweiteiligen Seitenwände, um die Höhe des Varistar CP-Schranks abzudecken.

MERKMALE

Stahl, 1 mm

2- geteilte Seitenwand ohne Erdungssatz

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellplatte

Schutzart: IP20

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
21630-054	42U	2000mm	1200mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-052	42U	2000mm	1000mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-058	52U	2450mm	1000mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-060	52U	2450mm	1200mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-056	47U	2200mm	1100mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-057	47U	2200mm	1200mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-055	47U	2200mm	1000mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-059	52U	2450mm	1100mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-053	42U	2000mm	1100mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche	Material	Typ
21630-054	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt
21630-052	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt
21630-058	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt
21630-060	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt
21630-056	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt
21630-057	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt
21630-055	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt
21630-059	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt
21630-053	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE