

Varistar CP Serverschrank

Data Solutions



Geschweißter Stahlrahmen für hohe statische Lastanforderungen. Auf die Integration von 19-Zoll IT-Ausrüstung ausgerichtet.

MERKMALE

Vorkonfiguriert, einsatzbereiter Schrank

Statische Traglast bis zu 1600 kg, dynamische Traglast 1000 kg

Schutzart IP 20

Zur Installation von unterschiedlichem IT-Equipment

Integriertes Luftleitblech zur Kühlung von vorne nach hinten

Kann leicht in ein Gangeinhausungssystem integriert werden

SPEZIFIKATIONEN

Statische Last:	1600kg
Produkttyp:	Gestell
Verkleidungsfarbcodes:	RAL 7021
Rahmenmaterial:	Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Verkleidungsmaterial	Breite	Verkleidungsfarbe	Tiefe
---------------	--------------	------	----------------------	--------	-------------------	-------

10630-020	47U	2200mm	Stahl	800mm	Schwarzgrau	1200mm
10630-019	47U	2200mm	Stahl	600mm	Schwarzgrau	1200mm
10630-026	47U	2200mm	Stahl	800mm	Schwarzgrau	1200mm
10630-023	42U	2000mm	Stahl	600mm	Schwarzgrau	1200mm
10630-017	42U	2000mm	Stahl	600mm	Schwarzgrau	1200mm
10630-018	42U	2000mm	Stahl	800mm	Schwarzgrau	1200mm
10630-024	42U	2000mm	Stahl	800mm	Schwarzgrau	1200mm
10630-025	47U	2200mm	Stahl	600mm	Schwarzgrau	1200mm

Table 2/2

Katalognummer	Typ	Anzahl Verpackungen	Dynamische Belastung	Oberfläche	Material
10630-020	Norm	1	1000kgf	Pulverbeschichtet	Stahl
10630-019	Norm	1	1000kgf	Pulverbeschichtet	Stahl
10630-026	Nebeneinander	1	1000kgf	Pulverbeschichtet	Stahl
10630-023	Nebeneinander	1	1000kgf	Pulverbeschichtet	Stahl
10630-017	Norm	1	1000kgf	Pulverbeschichtet	Stahl
10630-018	Norm	1	1000kgf	Pulverbeschichtet	Stahl
10630-024	Nebeneinander	1	1000kgf	Pulverbeschichtet	Stahl
10630-025	Nebeneinander	1	1000kgf	Pulverbeschichtet	Stahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.