


## Norm-Profilsystem | Wandgehäuse, AC



DIN-Schienen-Bauteile können schnell und einfach in dieses Gehäuse montiert werden, sowohl beim Schaltanlagenbauer wie auch vor Ort.

### MERKMALE

**Beschreibung:** Zur einfachen Montage von Standardmodulen mit Höhen von bis zu 68 mm an DIN-Schienen. Abstand zwischen den Schienen 125 mm. Wenn erforderlich, kann die Standardtür des Gehäuses gegen eine Sichttür ausgetauscht werden. Nutzbare Tiefe zwischen Frontabdeckung und äußerer Tür: 35 mm. Bei Edelstahl Wandgehäusen ist eine Bearbeitung notwendig.

**Material:** DIN-Schienen PP0735 aus 1.2 mm galvanisiertem Stahlblech, senkrechte Profile und Blenden aus 1.5 mm Stahlblech.

**Oberfläche:** RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

**Verpackungseinheit:** Frontblende mit Ausbrüchen, 2 senkrechte Profile, 2 Abschlussblenden (oben und unten), eine DIN-Schiene pro Reihe und Montagematerial.

**Montagemöglichkeiten:** Zur Montage auf MAS und ASR-Gehäusen.

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Dicke:</b>	1.2mm
<b>Farbe:</b>	Hellgrau
<b>Material:</b>	Baustahl
<b>Oberfläche:</b>	Pulverbeschichtet
<b>Farbcode:</b>	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Anzahl der Module	Anzahl der Reihen
AC04030R5	400mm	300mm	98mm	Baustahl	33	3
AC10060R5	1000mm	600mm	98mm	Baustahl	189	7
AC07050R5	700mm	500mm	98mm	Baustahl	110	5
AC05040R5	500mm	400mm	98mm	Baustahl	48	3
AC06060R5	600mm	600mm	98mm	Baustahl	108	4
AC08060R5	800mm	600mm	98mm	Baustahl	162	6
AC10080R5	1000mm	800mm	98mm	Baustahl	266	7
AC06040R5	600mm	400mm	98mm	Baustahl	64	4
AC03025R5	300mm	250mm	98mm	Baustahl	16	2

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**