

19"-Schubfach



19"-Schubladen zur Montage von Laptops oder als Schreibunterlage für einfache Arbeiten. Die SCHROFF 19"-Schublade hat eine Tragfähigkeit von 15 kg, sodass eine breite Palette von Produkten darauf montiert werden kann.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Statische Traglast 15 kg

Optionale Schreibplatte

SPEZIFIKATIONEN

- Statische Last:** 15kg
- Produkttyp:** Schaltschrank-/Gestellschubfach
- Material:** Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Frontbeschichtung
20110-054	1U	Pulverbeschichtet	1	Lichtgrau	RAL 7035	
20110-061	1U	Pulverbeschichtet	1			Eloxiert
20110-180	1U	Pulverbeschichtet	1	Schwarzgrau	RAL 7021	

Katalognummer	Höhe Gestell	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Frontbeschichtung
20110-056	3U	Pulverbeschichtet	1	Lichtgrau	RAL 7035	
20110-062	2U	Pulverbeschichtet	1			Eloxiert
20110-181	2U	Pulverbeschichtet	1	Schwarzgrau	RAL 7021	
20110-063	3U	Pulverbeschichtet	1			Eloxiert
20110-055	2U	Pulverbeschichtet	1	Lichtgrau	RAL 7035	
20110-182	3U	Pulverbeschichtet	1	Schwarzgrau	RAL 7021	

Table 2/2

Katalognummer	Typ	Passt zu
20110-054	Schubfach	19-Zoll-Schaltschränke
20110-061	Schubfach	19-Zoll-Schaltschränke
20110-180	Schubfach	19-Zoll-Schaltschränke
20110-056	Schubfach	19-Zoll-Schaltschränke
20110-062	Schubfach	19-Zoll-Schaltschränke
20110-181	Schubfach	19-Zoll-Schaltschränke
20110-063	Schubfach	19-Zoll-Schaltschränke
20110-055	Schubfach	19-Zoll-Schaltschränke
20110-182	Schubfach	19-Zoll-Schaltschränke

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

19"- Befestigungsmaterial bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE