

# CompacPRO Aufstellgriff

Der Aufstellgriff kann zum Tragen oder zum Aufstellen des Gehäuses verwendet werden.



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Traglast 20 kg

Griffstange durch Knopfdruck im Raster von 30° verstellbar

Mit gepulverter Griffstange

Der Griff ermöglicht dem Benutzer im Falle einer Desktop-Nutzung eine bessere Sicht auf die Frontseite des Gehäuses

## SPEZIFIKATIONEN

- Passt zu:** Gehäuse
- Produktfamilie:** CompacPRO
- Produkttyp:** Griff

Table 1/1

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Länge	Material
24575-038	42HP	1	Aufstellgriff	180mm	Aluminium, Zinklegierung
24575-178	84HP	1	Aufstellgriff	180mm	Aluminium, Zinklegierung

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Länge	Material
24575-158	63HP	1	Aufstellgriff	180mm	Aluminium, Zinklegierung
24575-138	42HP	1	Aufstellgriff	180mm	Aluminium, Zinklegierung
24575-118	28HP	1	Aufstellgriff	180mm	Aluminium, Zinklegierung
24575-078	84HP	1	Aufstellgriff	180mm	Aluminium, Zinklegierung

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**