

Modulschiene, vorne, Typ R-LD, robust, langes Dach, 40 TE

KATALOGNUMMER

34566-340



Combinations of horizontal rails and side panels

„+“ can be combined, „-“ combination not recommended

| | Flange F | Flange F | Flange F | Flange F |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| Flange F | - | + | + | + |
| Flange F | + | + | + | + |
| Flange F | + | + | - | - |
| Flange F | + | + | - | - |

Flange F

Der robuste Modulschiententyp kann Stoß und Vibrationen von bis zu 25 g standhalten. Er ermöglicht die Verwendung von IEEE-Griffen.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Typ R-LD Modulschiene „Rugged“ mit 3-Loch-Befestigung zur Erhöhung der Stabilität.

Zum Ein-/Aushebeln von CompactPCI- oder, VME64x-Boards

TE-Bedruckung erfolgt erst ab 28 TE

Länge 20, 28, 40, 42, 63, 84 TE oder 1000 mm

Aluminiumprofil, Oberfläche eloxiert, Kontaktfläche leitfähig, ohne TE-Bedruckung

PRODUKTMERKMALE

Breite Gestell: 40HP

Anzahl Verpackungen: 1

Oberfläche: Eloxier

Länge: 208.28mm

Material: Aluminium

Produktfamilie: EuropacPRO

Produkttyp: Modulschiene

Typ: Robust, LD

Passt zu: Baugruppenträger

Gross Weight: 0.131kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE