

# Unterlegscheibe

Unterlegscheibe zur Leiterplatten-Befestigung.



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Unterlegscheibe

## SPEZIFIKATIONEN

**Produkttyp:** Unterlegscheibe

**Typ:** Unterlegscheibe

Table 1/2

Katalognummer	Material	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Zubehörtyp	Farbe	Höhe
21101-964	Polyamid 6		100	Befestigungsmaterial		
21101-121	Polyamid 6		100	Befestigungsmaterial	Weiß	5mm
21100-015	ABS		50	Befestigungsmaterial		
21100-016	ABS		100	Befestigungsmaterial		

Katalognummer	Material	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Zubehörtyp	Farbe	Höhe
21100-721	Stahl	Vernickelt	100	Befestigungsmaterial		

Table 2/2

Katalognummer	Produktfamilie	Breite	Passt zu	Drehmoment
21101-964			Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	0.3N·m
21101-121		5mm	Rückwandplatten	
21100-015	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO		Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21100-016	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO		Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21100-721			Frontplatten, Rahmentyp-Steckbaugruppe	

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Benötigte Anzahl für IEEE-Steckbaugruppen (3HE/6HE)

Benötigte Anzahl für Kassetten vom Typ 2 mit Aushebegriff (3HE/6HE)

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**