

Outdoor Modular 20 HE 1130H 900B 600T

Data Solutions

KATALOGNUMMER

10149-509



Telekommunikations- und Bahnanwendungen erfordern anspruchsvolle Elektronik in Outdoor-Umgebungen. Die nVent SCHROFF Outdoor-Schränke schützen solche elektronischen Komponenten vor extremen Witterungseinflüssen und Vandalismus und gewährleisten die Betriebskontinuität. Die modulare Bauweise ermöglicht mehrere Konfigurationen mit verschiedenen Größen und Funktionen, sowie mehrere Kühloptionen.

MERKMALE

Aluminium-Profilgestell mit abnehmbarer, doppelwandiger Verkleidung

IP55 oder NEMA 12

Doppelwandig

Umfassendes Sortiment von 19"-Schrankszubehör

Zugang zum Schrank von vorne; auf Anfrage von allen Seiten möglich

Sockelhöhe 100 mm; 200 mm und 300 mm möglich

Obere Abdeckung mit Lüftungsschlitzen; kann mit Lüftern oder Klimaanlage ausgestattet werden

Pulverbeschichtung RAL 7035; andere Farben auf Anfrage erhältlich

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Outdoor-Schaltschrank

Produktfamilie: Modular

Höhe Gestell: 20U

Höhe: 1130mm

Breite: 900mm

Tiefe: 600mm

Wandtyp: Doppelwandig

Türtyp: Blank; Doppeltür

Kühlung: Passiv

EMV-Schirmung: Optional

Anzahl Verpackungen: 1

Batteriefach: Optional

Einbruchhemmung: Optional

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Rahmenmaterial: Aluminium

Material: Aluminium; Stahl

Sockelhöhe: 100mm

Montage-Setup: Optional

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Höhenangaben ohne Sockel.

qW = spezifische Wärmeabfuhr nach ETSI EN 300 019-1-4.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTe