

# Outdoor Modular 29 HE 1530H 2100B 900T

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**10149-667**



Telekommunikations- und Bahnanwendungen erfordern anspruchsvolle Elektronik in Outdoor-Umgebungen. Die nVent SCHROFF Outdoor-Schränke schützen solche elektronischen Komponenten vor extremen Witterungseinflüssen und Vandalismus und gewährleisten die Betriebskontinuität. Die modulare Bauweise ermöglicht mehrere Konfigurationen mit verschiedenen Größen und Funktionen, sowie mehrere Kühloptionen.

### MERKMALE

Aluminium-Profilgestell mit abnehmbarer, doppelwandiger Verkleidung

IP55 oder NEMA 12

Doppelwandig

Umfassendes Sortiment von 19"-Schrankszubehör

Zugang zum Schrank von vorne; auf Anfrage von allen Seiten möglich

Sockelhöhe 100 mm; 200 mm und 300 mm möglich

Obere Abdeckung mit Lüftungsschlitzen; kann mit Lüftern oder Klimaanlage ausgestattet werden

Pulverbeschichtung RAL 7035; andere Farben auf Anfrage erhältlich

### PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Outdoor-Schaltschrank

Produktfamilie: Modular

Höhe Gestell: 29U

Höhe: 1530mm

Breite: 2100mm

Tiefe: 900mm

Wandtyp: Doppelwandig

Türtyp: Blank; Dreifach-Tür

Einbruchhemmung: Optional

Kühlung: Passiv

EMV-Schirmung: Optional

Rahmenmaterial: Aluminium

Batteriefach: Optional

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Material: Aluminium; Stahl

Montage-Setup: Optional

Anzahl Verpackungen: 1

Sockelhöhe: 100mm

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Höhenangaben ohne Sockel.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**