


MI PDU, 1U, 30A(24A)NA/32A Int, 380-415V, 3P Wye, 9 CB, (9)4-in-1

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EN1862



The Advantage Series Input Metered PDU family offers energy metering with advanced power and environmental monitoring options. Comprehensive monitoring at both the input phase and circuit breaker levels offers advanced alerts of potential overloads. Billing-grade metering provides accurate power consumption data for energy use optimization. The hot-swappable network management controller features Gigabit and redundant ethernet communication with advanced support for external environmental sensors and rack security access solutions.

PRODUKTMERKMALE

Produktfamilie: Enlogic

Produkttyp: Buchsenleiste

Typ Buchse: (9) C13/C15/C19/C21

Farbe: Schwarz

Steckdosen mit Schalter: Nein

Schutzschalter: 20 A

Länge: 43mm

Nennleistung: 17,3 kVA Nordamerika; 22,1 kVA International

Anzahl Schutzschalter: 9

Eingangsspannung: 380 – 415V

Phase: 3 PH

Anzahl Pole: 1

Ausgangsspannung: 208 – 230VAC

Nennspannung: 415V

Steckertyp: IEC 60309 530P6 (IP44)

Abnehmbares Eingangskabel: Nein

Stromstärke (herabgesetzte Stromstärke): 30 A (24 A) Nordamerika; 32 A International

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Rack-Einheiten: 1U

Material: Stahl

Messtyp: Eingang

Typ: Intelligente PDU

Höhe: 43mm

Breite: 444mm

Tiefe: 269mm

Gewicht: 8kg

Anzahl Verpackungen: 1

Länge Eingangskabel: 1.8m

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

43 mm L x 444 mm W x 269 mm D, (269 mm D at CB)

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.