

LHX+ Steuereinheit

Data Solutions



Die Steuereinheit ergänzt das LHX+. Sie wird an die LHX+ Sensoren und das motorisierte Kühlmittelventil 23130- 607 angeschlossen. Dadurch kann der Kühler den Kühlmittelluftstrom basierend auf einem Sollwert für die gekühlte (Zuluft-)Lufttemperatur steuern. Sie verfügt über eine erweiterte Remote-Überwachungsfunktion und verschiedene Setup-Funktionen.

MERKMALE

Kühlmitteldurchflussregelung basierend auf dem Sollwert für die gekühlte (Zuluft-)Lufttemperatur. Mehr Steuerfunktionen mit dem zusätzlichen Wassersteuerungspaket

Separates, kompaktes 19 Zoll Steuergerät ohne lose Drähte im oberen Gehäuseteil

Deutlich gekennzeichnete Plug & Play-Sensoranschlüsse

SPEZIFIKATIONEN

Höhe Gestell: 2U
Produkttyp: Steuereinheit
Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe	Tiefe	Passt zu	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
23130-668	88mm	220mm	Varistar, Varistar CP	1	Schwarzgrau	RAL 7021
23130-664	88mm	220mm	Varistar, Varistar CP	1	Schwarzgrau	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche	Eingangsspannung AC	Breite
23130-668	Aluminium verzinkt	230V	439.5mm

Katalognummer	Oberfläche	Eingangsspannung AC	Breite
23130-664	Aluminium verzinkt	100 – 260V	439.5mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Optionale lokale Anzeige.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE