

Isolations-Montageplatte, AMI



Diese leicht zu montierende Montageplatte verhindert einen unerwünschten Kontakt zwischen elektrischen Bauteilen und dem Schrank.

MERKMALE

Beschreibung: Isolierte Montageplatte für Wandgehäuse, anpassbar in der Tiefe mit Zubehörsatz AMG. Die Montageplatte kann in jeder Position justiert werden. Dieses Zubehör ist nicht geeignet für AFS Gehäuse.

Material: Starkes Bakelit.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|--------------------|---------|
| Dicke: | 4mm |
| Material: | Bakelit |
| Farbe: | Schwarz |
| Oberfläche: | Glatt |

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe | Breite | Tiefe | Plattengröße | Gehäusematerial |
|---------------|--------|--------|-------|--------------|-----------------|
| AMI06060 | 600mm | 600mm | 4mm | 570 x 550mm | Baustahl |
| AMI02520 | 250mm | 200mm | 4mm | 220 x 150mm | Baustahl |
| AMI03040 | 300mm | 400mm | 4mm | 270 x 350mm | Baustahl |
| AMI06080 | 600mm | 800mm | 4mm | 570 x 750mm | Baustahl |
| AMI05040 | 500mm | 400mm | 4mm | 470 x 350mm | Baustahl |
| AMI08080 | 800mm | 800mm | 4mm | 770 x 750mm | Baustahl |
| AMI06040 | 600mm | 400mm | 4mm | 570 x 350mm | Baustahl |
| AMI12060 | 1200mm | 600mm | 4mm | 1170 x 550mm | Baustahl |
| AMI03030 | 300mm | 300mm | 4mm | 270 x 250mm | Baustahl |
| AMI04050 | 400mm | 500mm | 4mm | 370 x 450mm | Baustahl |
| AMI02525 | 250mm | 250mm | 4mm | 220 x 200mm | Baustahl |
| AMI04060 | 400mm | 600mm | 4mm | 370 x 550mm | Baustahl |
| AMI10060 | 1000mm | 600mm | 4mm | 970 x 550mm | Baustahl |
| AMI03025 | 300mm | 250mm | 4mm | 270 x 200mm | Baustahl |
| AMI06050 | 600mm | 500mm | 4mm | 570 x 450mm | Baustahl |
| AMI05030 | 500mm | 300mm | 4mm | 470 x 250mm | Baustahl |
| AMI10080 | 1000mm | 800mm | 4mm | 970 x 750mm | Baustahl |
| AMI04030 | 400mm | 300mm | 4mm | 370 x 250mm | Baustahl |
| AMI08060 | 800mm | 600mm | 4mm | 770 x 550mm | Baustahl |
| AMI08040 | 800mm | 400mm | 4mm | 770 x 350mm | Baustahl |

Table 2/2

| Katalognummer | Höhe | Breite | Tiefe | Plattengröße | Gehäusematerial |
|---------------|--------|--------|-------|--------------|-----------------|
| AMI02020 | 200mm | 200mm | 4mm | 170 x 150mm | Baustahl |
| AMI12080 | 1200mm | 800mm | 4mm | 1170 x 750mm | Baustahl |
| AMI04040 | 400mm | 400mm | 4mm | 370 x 350mm | Baustahl |
| AMI03525 | 350mm | 250mm | 4mm | 320 x 200mm | Baustahl |
| AMI07050 | 700mm | 500mm | 4mm | 670 x 450mm | Baustahl |
| AMI05050 | 500mm | 500mm | 4mm | 470 x 450mm | Baustahl |

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Nicht für AFS geeignet.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.