


Spannungs-Keying/Codierstift für PMC Mezzanine-Karten

KATALOGNUMMER

60827-026



Spannungs-Codierstift für PMC-Mezzanine-Boards.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zur Unverwechselbarkeit beim Einbau von Mezzanine-Karten, werden Codierstifte auf die VMEbus-Boards für 3,3 V oder 5 V Betrieb aufgeschraubt. Die Mezzanine-Karten haben an entsprechender Position eine Bohrung. Der Codierstift stellt somit sicher, dass nur Mezzanine-Karten mit der gleichen Spannungsverträglichkeit gesteckt werden können. Pro Doppel-Europa-Platine sind 2 Stück notwendig.

Spannungs-Codierstift für PMC-Mezzanin-Karten

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Kodier-/Umtastanzeige

Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; CompacPRO; PropacPRO; Inpac

Typ: Kodierkeil

Passt zu: Baugruppenträger; Gehäuse; CompactPCI-Systeme; CompactPCI Serial-Systeme; PXI

Gewindeart: Metrisch

Material: Edelstahl

Anzahl Verpackungen: 1

Tiefe: 13.5mm

Höhe: 5mm

Länge: 13.5mm

Breite: 5mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den angegebenen LLGs (z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück, usw.) erfolgen können. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE