

Inpac Frontplatte

Die Frontplatte kann am Inpac-Gehäuse montiert werden.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Al-Platte, 2,5 mm

SPEZIFIKATIONEN

Tiefe:	2.5mm
Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert
Passt zu:	Gehäuse
Zubehörtyp:	Frontplatte
Produkttyp:	Frontplatte
Produktfamilie:	Inpac

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Anzahl Verpackungen	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	EMV-Schirmung
30828-055	2U	1	Eloxiert	Eloxiert	Nein	Nein
30828-067	6U	1	Eloxiert	Eloxiert	Nein	Nein
30828-061	4U	1	Eloxiert	Eloxiert	Nein	Nein
30828-058	3U	1	Eloxiert	Eloxiert	Nein	Nein

Table 2/2

Katalognummer	Höhe	Breite
30828-055	76mm	437mm
30828-067	253.8mm	437mm
30828-061	165mm	437mm
30828-058	120.5mm	437mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Das Befestigungsmaterial für die Frontplatte ist im Lieferumfang des 19-Zoll-Einschubs enthalten.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE