

Interscale, Gehäuse, Desktop-Ausführung, perforiert



Flexibles Tischgehäuse mit integriertem EMV-Schutz und perforierten Seiten. Basierend auf der Interscale-Plattform von nVent SCHROFF und entwickelt nach IEC 60297-3-109.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Modulares Tischgehäuse, bestehend aus 4 montierten Einzelteilen

Wurde entsprechend der IEC-Norm 60297-3-109 entwickelt

Integrierter EMV-Schutz

Schutzart bis IP 20

Farbe RAL 7016

Modifizierte oder kundenspezifische Gehäuse auf Anfrage

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Aluminium; Stahl
Typ:	Desktop
Produktfamilie:	Interscale
Schutzart:	IP20
Farbcode:	RAL 7016
Produkttyp:	Gehäuse mit kleinem Formfaktor

Table 1/2

Katalognummer	Höhe	Anzahl Verpackungen	Breite	Tiefe	Kühlung	Farbe
14825-154	43.7mm	1	221mm	177mm	Perforiert	Anthrazitgrau
14825-254	88.1mm	1	221mm	177mm	Perforiert	Anthrazitgrau
14825-255	88.1mm	1	221mm	221mm	Perforiert	Anthrazitgrau
14825-197	43.7mm	1	399mm	310mm	Perforiert	Anthrazitgrau
14825-275	88.1mm	1	310mm	221mm	Perforiert	Anthrazitgrau
14825-195	43.7mm	1	399mm	221mm	Perforiert	Anthrazitgrau
14825-295	88.1mm	1	399mm	221mm	Perforiert	Anthrazitgrau
14825-297	88.1mm	1	399mm	310mm	Perforiert	Anthrazitgrau
14825-175	43.7mm	1	310mm	221mm	Perforiert	Anthrazitgrau
14825-375	132.6mm	1	310mm	221mm	Perforiert	Anthrazitgrau
14825-395	132.6mm	1	399mm	221mm	Perforiert	Anthrazitgrau
14825-155	43.7mm	1	221mm	221mm	Perforiert	Anthrazitgrau
14825-397	132.6mm	1	399mm	310mm	Perforiert	Anthrazitgrau

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche
14825-154	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14825-254	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14825-255	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14825-197	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14825-275	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14825-195	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14825-295	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14825-297	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14825-175	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14825-375	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14825-395	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14825-155	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14825-397	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE