


# Leiterplattenabdeckung für CompactPCI

Leiterplattenabdeckung, Lötseite.



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Mechanischer Schutz der Lötseite

Passend für 100 x 160 mm Europakarten

## SPEZIFIKATIONEN

- Produkttyp:** Abdeckung
- Passt zu:** Frontplatten
- Material:** Polypropylen
- Typ:** Gelötete seitliche Abdeckung

Table 1/1

Katalognummer	Höhe Gestell	Anzahl Verpackungen	Temperatur	Entflammbarkeitsklasse
61000-007	3U	1	55°C min	UL® 94V-0
61000-177	3U	1	85°C min	UL® 94V-0
61000-012	6U	1	55°C min	UL® 94V-0

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Die Materialien der Leiterplattenabdeckung sind UL-gelistet. Der Test wurde mit einer Materialstärke von 1,5 mm durchgeführt.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**