

# PropacPRO Rückwand, geschirmt, volle Breite



Die EMV-Gesamtrückwand für PropacPRO-Gehäuse, wird am Rahmen des Gehäuses befestigt. Sie hat keine Perforation. Die Abschirmung erfolgt mit EMV-Textildichtungen.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Alu Panel, 1,5 mm, mit Halterung für Erdung / GND

Montage am Gehäuse (links, rechts)

Ohne Perforation

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Oberfläche:</b>	Eloxiert; Passiviert
<b>Passt zu:</b>	Gehäuse
<b>Produktfamilie:</b>	PropacPRO
<b>Typ:</b>	Rückwand
<b>Produkttyp:</b>	Seitenwand

Table 1/1

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen
24576-247	3U	28HP	1
24576-244	2U	42HP	1
24576-258	6U	84HP	1
24576-248	3U	42HP	1

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen
24576-254	4U	84HP	1
24576-249	3U	63HP	1
24576-253	4U	63HP	1
24576-250	3U	84HP	1
24576-252	4U	42HP	1
24576-245	2U	63HP	1

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**