

Auswurf-Stopp-Montagesatz



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Hält nVent ERIFLEX Flexibar Lamellen beim Anheben der Stanze fest

Druckplatten gekerbt, um Druck auf Laminat auszuüben, ohne die Isolierung zu beschädigen

Die Stempelspitze bleibt sichtbar, wenn der Bausatz an der Stanze befestigt ist

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Produkt | Material | Stanzengröße | Stückgewicht |
|----------------|---------------|---------------------------------|------------------|---|--------------|
| EJECSTOP18-20S | 545896 | Ersatz-Anschlagpuffer | Elastomer | 18.0 mm, 20.0 mm | 0.06 kg |
| EJECSTOP6-14S | 545895 | Ersatz-Anschlagpuffer | Elastomer | 6.5 mm, 9.0 mm, 11.0 mm, 14.0 mm, 5/16", 3/8", 17/32" | 0.07 kg |
| EJECSTOP18-20L | 545894 | Anschlagpuffer mit Druckplatten | Stahl, Elastomer | 18.0 mm, 20.0 mm | 0.28 kg |

| Katalognummer | Artikelnummer | Produkt | Material | Stanzengröße | Stückgewicht |
|---------------|---------------|--|------------------|---|--------------|
| EJECSTOP6-14L | 545893 | Anschlagpuffer mit Druckplatten und Unterlegscheiben | Stahl, Elastomer | 6.5 mm, 9.0 mm, 11.0 mm, 14.0 mm, 5/16", 3/8", 17/32" | 0.55 kg |

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE