

LED-Leuchten für Schränke

Data Solutions



Die Gehäuseleuchte ist eine kompakte und flexible Lösung, die einen schnellen und einfachen Zusammenbau und eine schnelle und einfache Installation bietet. Für eine flexible Montage kann die LED-Leuchte mit Schrauben am Gehäuse befestigt oder mit optionalen Magnetsätzen an jeder flachen Oberfläche aus Stahl angebracht werden. Ein Bewegungssensor ist ebenso erhältlich.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Kabel für LED-Leuchten zum Einbau in Schränke

Die Leuchten können einfach vertikal oder horizontal befestigt werden

Einfache Durchgangsverdrahtung basierend auf einem Plug-and-Play-System

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Leicht

Table 1/2

| Katalognummer | Zubehörtyp | Schutzart | Anzahl Verpackungen | Farbe | Oberfläche | Typ |
|---------------|------------|-----------|---------------------|---------|------------|-----------------------------|
| 57274 | Leuchten | IP20 | 1 | Schwarz | Glatt-matt | Cabinet Light, Klemmenblock |
| 57275 | Leuchten | IP20 | 2 | | Glatt-matt | Cabinet Light, Magnet |
| 60130-114 | Leuchten | IP20 | 1 | | Glatt | Anschlusskabel |

| Katalognummer | Zubehörtyp | Schutzart | Anzahl Verpackungen | Farbe | Oberfläche | Typ |
|---------------|------------|-----------|---------------------|---------|------------|----------------|
| 57265 | Leuchten | IP20 | 1 | Schwarz | Glatt-matt | Cabinet Light |
| 57272 | Leuchten | IP20 | 1 | Schwarz | Glatt | Anschlusskabel |
| 57273 | Leuchten | IP20 | 1 | Schwarz | Glatt | Anschlusskabel |

Table 2/2

| Katalognummer | Verbindungsart | Lichtausgang | Bemessungsstrom | Gewicht | Zertifizierungen |
|---------------|--|--------------|-----------------|---------|------------------|
| 57274 | Zufuhr, Trogverdrahtung, 2-polig | | 16A | 0.07kg | RoHS |
| 57275 | | | | 0.08kg | RoHS |
| 60130-114 | Zufuhr, Trogverdrahtung, 2-polig | | 10A | 0.083kg | RoHS, EAC |
| 57265 | Zufuhr, Trogverdrahtung, 2-polig | 550lm | | 0.24kg | CE, RoHS |
| 57272 | Zufuhr, Trogverdrahtung, 2-polig | | 10A | 0.3kg | RoHS |
| 57273 | Zufuhr, Trogverdrahtung, 2-polig | | 10A | 0.3kg | RoHS |

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.