


Erweiterte EuropacPRO EMV- Seitenplattenblende, 4 HE, 295 mm

KATALOGNUMMER

24563-267



Aluminium-Seitenwandblende 3 mm zur Verstärkung des EMV-Abschirmeffekts des Baugruppenträgers durch Abdeckung der nicht benötigten Ausschnitte.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Seitenplattenblenden für erhöhte seitliche RF-Abschirmung

Außen an der Standard-Seitenplatte montiert

Montagematerial enthalten

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 4U

Tiefe: 295mm

Anzahl Verpackungen: 2

EMV-Schirmung: Ja

Oberfläche: Passiviert

Länge: 295mm

Material: Aluminium

Produktfamilie: EuropacPRO

Produkttyp: Seitenwand

Typ: Typ H

Passt zu: Baugruppenträger

Verpackungseinheit: Paar

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Seitenwand und 19-Zoll-Winkel sind fest verbunden (tox-kaltgeschweißt). Dies geschieht mit speziellen Werkzeugen und hohem Druck.

9-HE Ausführung auf Anfrage erhältlich.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661

Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0

Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35

Assago, Italy
+39.02.932.7141

Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943

Qingdao, China
+86.532.8771.6101

Singapore
+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271

Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India
+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374

Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE