


Serielle CPCI-Stromversorgungs-Backplane, 3 HE, 8 HP, 1 Slot

KATALOGNUMMER

23098-397



Power Backplane für CompactPCI Serial-Anwendungen. Bis zu 4 Power Backplanes können angeschlossen werden, um die Leistung zu erhöhen oder um Redundanz zu erreichen.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Power Backplane für steckbare Netzteile mit FCI Power Blade

3 HE, 8 TE, 1 PSU-Anschluss

Separate Eingänge für AC und DC mit Fastons

Steckverbinder für 12 V, 5 V Standby, Nutzsignale, current sharing, power button, serielle Konsole zu einer USV und digitale E/A auf der Rückseite

Optional, können der PICMG 2.9 SMBus-Stecker und zusätzliche Power-Bugs für 12 V und 5 V Standby montiert werden

Die geographische Adresse kann mittels eines DIP-Schalters eingestellt werden

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Rückwandplatine

Anzahl Slots: 1

Höhe Gestell: 3U

Typ Rückwandplatine: CompactPCI Serial

Breite Slot: 8HP

Steckverbindertyp: 01

Typ Stromsteckverbinder: PwrBlade

Versorgungs-Steckverbindertyp: MicroMatch, 10-polig

Breite: 39.6mm

Net Weight: 0.185kg

Anzahl Verpackungen: 1

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE