


# Lüftersteuerungs-Modul FCM2



Managementmodul zur Lüftersteuerung und Spannungsüberwachung.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Das Lüftersteuerungs-Modul (FCM2) ist eine eigenständige Lüftersteuerung für 12 V-Lüfter

Bis zu 6 Lüfter können überwacht und gesteuert werden

Signalüberwachung von bis zu 6 Temperaturfühlern

Überwachung von 3,3 V, 5 V, 12 V und -12 V Spannungen

FCM2 Versorgungsspannung: 12 V

Kann Status LEDs für Temp Fail, Fan Fail, 3,3 V, 5 V, 12 V und -12 V ansteuern

Bei Überhitzung oder bei Ausfall eines Lüfters, werden die anderen Lüfter auf volle Drehzahl gesetzt

Statusinformationen können über die I<sup>2</sup>C-Schnittstelle abgefragt werden

Geeignet für 4-Draht Lüfter mit PWM- oder Steuerspannungseingang

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Passt zu	Tiefe	Höhe	Breite	Anzahl Verpackungen
23207-160	CompactPCI-Systeme	119mm	15mm	40mm	1

Katalognummer	Passt zu	Tiefe	Höhe	Breite	Anzahl Verpackungen
23207-162	CompactPCI-Systeme	119mm	15mm	40mm	1

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**