


# Interscale Montageplatte für Leiterplatten

Interscale-Montageplatte zur Befestigung von Leiterplatten in Desktop-Gehäusen mit Small Form Factor und 19" Einschüben.



## MERKMALE

Montageplatte (erhöht 4 mm) mit integrierter Lüfterhalterung inklusive Lüfterkit für gelochte Gehäusevarianten

Lüfter lassen sich mit schwingungsdämpfendem Befestigungsmaterial einfach an der Montageplatte befestigen

Passt nicht für Interscale M für eingebettete NUC und 19"

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Oberfläche:</b>	Aluminium verzinkt
<b>Produktfamilie:</b>	Interscale
<b>Produkttyp:</b>	Montageplatte
<b>Typ:</b>	Montageplatte
<b>Passt zu:</b>	Gehäuse mit kleinem Formfaktor
<b>Material:</b>	Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Höhe
24822-095	399mm	221mm	1	1mm
24822-033	133mm	133mm	1	1mm
24822-005	444mm	221mm	1	1mm
24822-054	221mm	177mm	1	1mm
24822-075	310mm	221mm	1	1mm
24822-007	444mm	310mm	1	1mm
24822-055	221mm	221mm	1	1mm
24822-097	399mm	310mm	1	1mm

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Höhe
24822-034	133mm	177mm	1	1mm

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**