

# Nippel für M2.5



Nippel dient als Führung der Halsschraube beim Befestigen der Frontplatte.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Nippel dient als Führung der Halsschraube beim Befestigen der Frontplatte

Nippel wird in das Langloch der Frontplatten gesteckt

## SPEZIFIKATIONEN

**Passt zu:** Frontplatten

**Produkttyp:** Hülse

Table 1/2

Katalognummer	Material	Oberfläche	Farbe	Anzahl Verpackungen	Farbcode	Tiefe (D)
21100-886	Messing	Organische Beschichtung		100		4.4mm
21100-662	Edelstahl			100		4.4mm
21100-660	Messing	Vernickelt		100		4.4mm
21100-591	Polyamid 6		Tiefschwarz	100	RAL 9005	6.9mm
21100-464	Polyamid 6		Kieselgrau	100	RAL 7032	6.9mm
21100-659	Messing	Vernickelt		10		

Katalognummer	Material	Oberfläche	Farbe	Anzahl Verpackungen	Farbcode	Tiefe (D)
21100-661	Edelstahl			10		
21100-885	Messing			10		

Table 2/2


Katalognummer	Höhe (H)	Breite (W)	Entflammbarkeitsklasse
21100-886	6mm	8mm	
21100-662	6mm	8mm	
21100-660	6mm	8mm	
21100-591	6mm	6.8mm	UL® 94V-2
21100-464	6mm	6.8mm	UL® 94V-2
21100-659			
21100-661			
21100-885			

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Metallnippel müssen in Teilfrontplatten eingepresst werden.

Alle Nippel können für > 2 HP Frontplatten verwendet werden.

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**