

# RackPower eHandle



Der Sicherheits-eHandle für die Zugangskontrolle ist ein intelligentes, elektromechanisches Verriegelungssystem für Server und Netzwerkschränke. Der eHandle lässt sich nahtlos in den Netzwerk-Controller und Enlogic integrieren und dient somit als Hub für die Zugangskontrolle und Umgebungsüberwachung.

## MERKMALE

Sicherheitsgriff für Zugangskontrolle für Enlogic

Einfache oder doppelte Authentifizierung

Dreifacher eingebetteter, berührungsloser Kartenleser, der MIFARE Classic 4k - UID unterstützt, MIFARE Plus 2k - UID, MIFARE DESFire 4k - UID, HIS iClass - UID, HID 125 kHz prox - CSN und EM125 kHz Prox - CSN

Fernverriegelung/-entriegelung und Remote-Überwachung

Lokale Verriegelungsstatusanzeige mit mehrfarbiger LED-Anzeige

Doppelseitige, sichtbare LED-Alarmgeräte zur Stromanzeige, Umgebungs-, oder Sicherheitsalarmstatus für das Gestell

Benutzerdefinierbare Tastensperre für manuelles Überschreiben

Eingebetteter Feuchtigkeitssensor und zusätzlicher Umgebungssensoranschluss

Lokaler Datenspeicher für 200 Benutzeranmeldeinformationen und 500 lokale Ereignisse

Anpassbarer Alarm, LED-Status, und Konfigurationseinstellung für den Zugang

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

| Katalognummer | Produkttyp | Passt zu  | Anzahl Verpackungen | Steckertyp | Abnehmbares Eingangskabel |
|---------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------------|
| EA9500        | Griff      | Rackpower | 1                   | RJ45       | Nein                      |
| EA9502        | Griff      | Rackpower | 1                   | RJ45       | Nein                      |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**