


Steckdosenleiste, IEC C13, gemessen

KATALOGNUMMER

60110-296



3	2.77 kW	230V	4
2	50 Hz	15°	5
1	P 12,5A		6
	1586,9 kWh		7

PDU mit lokalem Stromzähler. Die relevanten Leistungsdaten erscheinen auf einer integrierten Anzeige.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden

Einbauhöhe 1 HE

Integrierte Messung (Strom, Spannung, Phasenwinkel, Frequenz, Energie und Wirkleistung). Anzeige erfolgt über eingebautes Display

Steckdosenleisten mit IEC 60320-C13-Buchsen

Horizontale und vertikale Montage möglich

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Buchsenleiste

Typ Buchse: IEC C13

Anzahl Buchsen: 8

Farbe: Grau

Steckdosen mit Schalter: Ja

Länge: 438.5mm

Spannung AC: 230V

Tiefe: 44mm

Material: Aluminium; Polyamid

Net Weight: 0.906kg

Anzahl Verpackungen: 1

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE