


# Linsenkopfschraube, Torx, selbstsichernd



Torx-Schrauben mit Flachkopf in verschiedenen metrischen Gewinden und Längen. Mit optionalen Funktionen wie GND-Erdungsfunktion oder „vorbeschichtetem Gewinde“.

Linsenkopfschraube, Torx, Stahl, verzinkt, M2,5 x 6 (Teilweise beschichtetes Gewinde, um zu verhindern, dass sich die Schraube aufgrund von Vibrationen von selbst löst)

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Linsenkopfschraube mit Torx, selbstsichernd. Zur zusätzlichen Anschraubung von Führungsschienen an Modulschienen Typ, H und R

## SPEZIFIKATIONEN

**Typ:** Linsenkopfschraube  
**Produkttyp:** Schraube  
**Material:** Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Länge	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Gewindegröße	Passt zu
24560-159	6mm	Verzinkt	100	M2.5	Rückwandplatinen, Testadapter
21500-039	9.3mm	Verzinkt	100	M2.5	Frontplatten, Modulschienen, Typ H, Modulschienen, Typ R

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Drehmoment max. 0,2 NM.

### WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**