

Isolations-Montageplatte, AMI



Diese leicht zu montierende Montageplatte verhindert einen unerwünschten Kontakt zwischen elektrischen Bauteilen und dem Schrank.

MERKMALE

Beschreibung: Isolierte Montageplatte für Wandgehäuse, anpassbar in der Tiefe mit Zubehörsatz AMG. Die Montageplatte kann in jeder Position justiert werden. Dieses Zubehör ist nicht geeignet für AFS Gehäuse.

Material: Starkes Bakelit.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke:	4mm
Material:	Bakelit
Farbe:	Schwarz
Oberfläche:	Glatt

Table 1/2

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Plattengröße	Gehäusematerial
AMI06060	600mm	600mm	4mm	570 x 550mm	Baustahl
AMI02520	250mm	200mm	4mm	220 x 150mm	Baustahl
AMI03040	300mm	400mm	4mm	270 x 350mm	Baustahl
AMI06080	600mm	800mm	4mm	570 x 750mm	Baustahl
AMI05040	500mm	400mm	4mm	470 x 350mm	Baustahl
AMI08080	800mm	800mm	4mm	770 x 750mm	Baustahl
AMI06040	600mm	400mm	4mm	570 x 350mm	Baustahl
AMI12060	1200mm	600mm	4mm	1170 x 550mm	Baustahl
AMI03030	300mm	300mm	4mm	270 x 250mm	Baustahl
AMI04050	400mm	500mm	4mm	370 x 450mm	Baustahl
AMI02525	250mm	250mm	4mm	220 x 200mm	Baustahl
AMI04060	400mm	600mm	4mm	370 x 550mm	Baustahl
AMI10060	1000mm	600mm	4mm	970 x 550mm	Baustahl
AMI03025	300mm	250mm	4mm	270 x 200mm	Baustahl
AMI06050	600mm	500mm	4mm	570 x 450mm	Baustahl
AMI05030	500mm	300mm	4mm	470 x 250mm	Baustahl
AMI10080	1000mm	800mm	4mm	970 x 750mm	Baustahl
AMI04030	400mm	300mm	4mm	370 x 250mm	Baustahl
AMI08060	800mm	600mm	4mm	770 x 550mm	Baustahl
AMI08040	800mm	400mm	4mm	770 x 350mm	Baustahl

Table 2/2

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Plattengröße	Gehäusematerial
AMI02020	200mm	200mm	4mm	170 x 150mm	Baustahl
AMI12080	1200mm	800mm	4mm	1170 x 750mm	Baustahl
AMI04040	400mm	400mm	4mm	370 x 350mm	Baustahl
AMI03525	350mm	250mm	4mm	320 x 200mm	Baustahl
AMI07050	700mm	500mm	4mm	670 x 450mm	Baustahl
AMI05050	500mm	500mm	4mm	470 x 450mm	Baustahl

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Nicht für AFS geeignet.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.