


EuropacPRO Lochschiene, zur Montage von Steckverbindern, konform zu EN 60603- 2 und DIN 41612, 42 TE

KATALOGNUMMER

20822-050



Lochschiene flach für Steckverbinder montage gemäß EN 60603-2 (DIN 41612), Montage an VT-Modulschienen.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

In Verbindung mit Modulschienen hinten., VT

Zur Montage von Steckverbindern konform zu EN 60603-2, DIN 41612

PRODUKTMERKMALE

Breite Gestell: 42HP
Anzahl Verpackungen: 4
Oberfläche: Passiviert
Länge: 213.36mm
Material: Aluminium
Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO
Produkttyp: Lochschiene
Passt zu: Baugruppenträger; Gehäuse
Net Weight: 0.112kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Ein Gewindestreifen ist erforderlich, um die Lochschiene an der Modulschiene zu befestigen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE