

# Varistar CP-Masse-/Schirmgeflecht-Kit

## KATALOGNUMMER

**24630-092**



Empfohlen von EMC/EMI-Richtlinien und weniger Widerstand als Kabel

EAC-konform

RoHS-konform

Konform mit ISO 6469-1 (Elektrisch angetriebene Straßenfahrzeuge - Teil 1: Wiederaufladbare Energiespeichersysteme) - Abschnitt 6.2.2 Schwingungen

## MERKMALE

Erdungs- und Verbindungslitze, Verzinntes Kupfer, 120 A zulässige Stromstärke

Integrierte Fahne, ohne Zinn- oder Presskabelschuh für hervorragenden elektrischen Kontaktschluss und Zugfestigkeit

Vibrations- und ermüdungsbeständig, wartungsarm

Gewichtseinsparungen, Materialeinsparungen und geringerer Widerstand im Vergleich zu ähnlichen Kabeln mit Kabelschutz und Dämmung

Einsatzfertig, Zuschneiden nicht mehr notwendig, Abisolierung, Crimpen und Stanzen

Schneller und einfacher Einbau

Empfohlen von EMC/EMI-Richtlinien und weniger Widerstand als Kabel

## PRODUKTMERKMALE

Net Weight: 0.823kg

Anzahl Verpackungen: 1

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**