

Nippel für M2.5



Nippel dient als Führung der Halsschraube beim Befestigen der Frontplatte.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Nippel dient als Führung der Halsschraube beim Befestigen der Frontplatte

Nippel wird in das Langloch der Frontplatten gesteckt

SPEZIFIKATIONEN

Passt zu: Frontplatten

Produkttyp: Hülse

Table 1/2

Katalognummer	Material	Oberfläche	Farbe	Anzahl Verpackungen	Farbcode	Tiefe (D)
21100-886	Messing	Organische Beschichtung		100		4.4mm
21100-662	Edelstahl			100		4.4mm
21100-660	Messing	Vernickelt		100		4.4mm
21100-591	Polyamid 6		Tiefschwarz	100	RAL 9005	6.9mm
21100-464	Polyamid 6		Kieselgrau	100	RAL 7032	6.9mm
21100-659	Messing	Vernickelt		10		

Katalognummer	Material	Oberfläche	Farbe	Anzahl Verpackungen	Farbcode	Tiefe (D)
21100-661	Edelstahl			10		
21100-885	Messing			10		

Table 2/2


Katalognummer	Höhe (H)	Breite (W)	Entflammbarkeitsklasse
21100-886	6mm	8mm	
21100-662	6mm	8mm	
21100-660	6mm	8mm	
21100-591	6mm	6.8mm	UL® 94V-2
21100-464	6mm	6.8mm	UL® 94V-2
21100-659			
21100-661			
21100-885			

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Metallnippel müssen in Teilfrontplatten eingepresst werden.

Alle Nippel können für > 2 HP Frontplatten verwendet werden.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE