

# CompacPRO Tip-Up Mango

Manija de transporte de punta.



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Capacidad de carga 20 kg

Barra de transporte ajustable en incrementos de 30° mediante pulsador

Con barra de transporte recubierta de polvo

El controlador permite al usuario tener una mejor vista en la parte frontal de la caja en caso de uso de escritorio

## ESPECIFICACIONES

- Compatible con:** Casos  
**Familia de productos:** CompacPRO  
**Tipo de producto:** Maneja

Table 1/1

Número de catálogo	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Longitud	Material
24575-038	42HP	1	Mango de punta	180mm	Aluminio, Aleación de zinc
24575-178	84HP	1	Mango de punta	180mm	Aluminio, Aleación de zinc

Número de catálogo	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Longitud	Material
24575-158	63HP	1	Mango de punta	180mm	Aluminio, Aleación de zinc
24575-138	42HP	1	Mango de punta	180mm	Aluminio, Aleación de zinc
24575-118	28HP	1	Mango de punta	180mm	Aluminio, Aleación de zinc
24575-078	84HP	1	Mango de punta	180mm	Aluminio, Aleación de zinc

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**