

Panel frontal CompacPRO

El panel frontal para los casos CompacPRO está atornillado al marco frontal de la caja.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El panel frontal está atornillado al marco frontal del recinto

ESPECIFICACIONES

Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado
Tipo de accesorio:	Panel frontal
Tipo de producto:	Panel frontal

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Acabado frontal	Acabado trasero
30823-227	4U	63HP	3mm	1	Anodizado	Anodizado
30823-209	2U	42HP	3mm	1	Anodizado	Anodizado
30823-224	3U	63HP	3mm	1	Anodizado	Anodizado
30823-284	6U	84HP	3mm	1	Anodizado	Anodizado
30823-254	3U	28HP	3mm	1	Anodizado	Anodizado
30823-272	4U	84HP	3mm	1	Anodizado	Anodizado

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Acabado frontal	Acabado trasero
30823-269	4U	42HP	3mm	1	Anodizado	Anodizado
30823-257	3U	42HP	3mm	1	Anodizado	Anodizado
30823-260	3U	84HP	3mm	1	Anodizado	Anodizado
30823-215	2U	84HP	3mm	1	Anodizado	Anodizado
30823-230	6U	63HP	3mm	1	Anodizado	Anodizado

Table 2/2

Número de catálogo	Bordes tratados	Apantallamiento EMC	Altura	Anchura
30823-227	No	No	172.9mm	345.4mm
30823-209	No	No	84mm	238.7mm
30823-224	No	No	128.4mm	345.4mm
30823-284	No	No	261.8mm	452.1mm
30823-254	No	No	128.4mm	167.5mm
30823-272	No	No	172.9mm	452.1mm
30823-269	No	No	172.9mm	238.7mm
30823-257	No	No	128.4mm	238.7mm
30823-260	No	No	128.4mm	452.1mm
30823-215	No	No	84mm	452.1mm
30823-230	No	No	261.8mm	345.4mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Kit de montaje para fijar un panel trasero y un panel frontal se incluye con el caso.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE