

Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 12, 90 x 36 x 46, de acero, gris claro

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

D903646SDA

Ideal donde se requiere acceso frontal o frontal y posterior. Estos gabinetes tienen una construcción monocasco resistente con ángulos para rack de 19 pulg. para apoyar el equipo. Estos gabinetes son ideales para albergar y proteger equipos de redes y comunicaciones de la corrosión, líquidos y eventos sísmicos. Los modelos de 36 pulg. de ancho incluyen un administrador vertical de cables integral que admite cables de red de cobre y fibra.



ESTÁNDARES DEL SECTOR

UL 508A Listed; Type 4; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4; File No. E61997
NEMA/EEMAC Tipo 4
E.I.A. RS310-D
CSA, File No. 42186, Type 4
IEC 60529, IP55
OSPHD Pre Approved OPM -0248-13
NEBS-Telecordia GR-63-CORE Zone 4: Tested with 1000 lb. of equipment installed
Meets California Building Code (CBC) requirements

CARACTERÍSTICAS

La construcción de acero inoxidable reforzado protege los equipos de redes o comunicaciones de la corrosión, los líquidos y la actividad sísmica.

Seis placas sísmicas de montaje en la parte inferior, hechas de acero chapado pintado, para anclajes de 5/8 pulgadas de diámetro.

Argollas de elevación instaladas para facilitar el manejo

Los ángulos de rack incluidos son totalmente regulables de adelante hacia atrás y admiten múltiples configuraciones de equipos de comunicación/redes.

Los modelos de 36 pulgadas de ancho incluyen dedos integrados verticales alineados con RU para sostener cables de red de cobre y fibra.

Modelos de CA disponibles para la gestión del calor

Portadocumentos incluidos para la gestión/organización de la información del equipo

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 30535

Altura: 2293mm

Anchura: 918mm

Fondo: 1173mm

Material: Acero dulce

Acabado: Polvo recubierto

Color: Gris claro

Código de color: RAL 7035

Espesor: 2.66mm

Unidades de rack: 42U

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte