

ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 700x600mm, Pintado, 230V

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

PVT3F762

La parte superior con respiradero ProLine con bandeja de ventilador integral proporciona una solución de refrigeración/ventilación para aplicaciones electrónicas y de red. Una bandeja de ventiladores integrada con tres ventiladores precableados y montados proporciona hasta 200-300 CFM de escape. Las cubiertas con respiraderos más profundos (de 500 a 800 mm de profundidad) tienen bandejas de ventiladores integrales con aberturas para montar ventiladores adicionales (consulte la tabla de ventiladores adicionales). Pueden instalarse kits de ventiladores accesorios (compuestos por tres ventiladores precableados) para proporcionar flujo de aire adicional. Las posiciones de los ventiladores no usadas se suministran con cubiertas para evitar el cortocircuito de flujo de aire.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Este componente tiene clasificación UL Tipo 1. La instalación de este componente en un gabinete lleva la clasificación de gabinete a UL Tipo 1.

This component is rated UL Type 1. Installing this component on an enclosure brings the enclosure rating to UL Type 1.

NEMA/EEMAC Tipo 1

IEC 60529, IP20



CARACTERÍSTICAS

La parte superior con respiradero con bandeja de ventilador integral se completa con pintura sobre superficies chapadas.

Se proporcionan pernos para asegurar la parte superior con respiradero al marco.

Diseñado para usarse en lugar de las partes de arriba estándar.

Las partes superiores de EMC están acabadas con pintura sobre superficies de calibre 16 chapadas.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 24829

Material: Acero dulce

Tensión CA: 230V

Compatible con parte superior de bastidor: 700 x 600mm

Color: Gris claro

Código de color: RAL 7035

Acabado: Polvo recubierto

Espesor: 1.52mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Dado que el ventilador extrae aire a través del gabinete para enfriar el equipo, debe pedirse (catálogo número PPV32 o PPV32B) por separado una entrada opcional de respiradero.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE