

Compact Axial Fan 6-inch Power Cord Quiet, 115VAC 102CFM, Negro, Acero

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

A6AXFNGQ



Los ventiladores de enfriamiento compactos son ideales para aplicaciones en las que el espacio del gabinete es limitado y se requiere una refrigeración silenciosa y confiable. Diseñado para 50,000 horas de funcionamiento continuo sin lubricación ni servicio.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Componente certificado UL

CARACTERÍSTICAS

La temperatura máxima de funcionamiento es de 158 °F (70 °C).

El ventilador de 4 pulgadas está térmicamente protegido y utiliza rodamientos de bolas con lubricación permanente

Los ventiladores de 6 y 10 pulgadas tienen una construcción con rodamientos de bolas y motores de condensador dividido.

Los motores con condensador dividido tienen protección térmica para evitar fallas prematuras

Impulsores dinámicamente equilibrados moldeados a partir de material de policarbonato

Se proporciona un protector dactilar (hay protectores dactilares adicionales disponibles)

Se suministra todo el hardware de montaje.

Los ventiladores 240 y 560 CFM tienen construcción de rodamientos de bolas y motores de capacitores divididos.

Los ventiladores tienen terminales con extremos pelados de 1/2 pulgadas (12 mm) o cable de 6 pies (1.8 m) con enchufe polarizado para conexiones de alimentación.

El soporte del ventilador y protectores dactilares adicionales deben comprarse por separado.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 13853

Flujo de aire: 173m³/h

Tensión nominal: 115V

Altura: 149mm

Anchura: 149mm

Fondo: 57mm

Corriente máxima: 0.19A

Material: Acero dulce

Acabado: Polvo recubierto

Color: Jet Black

Código de color: RAL 9005

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte