

Base sólida de 0 mm ProLine



Las bases de acero de 0 mm están acabadas en pintura en polvo de poliéster gris claro texturizada RAL 7035 (excepto acero inoxidable). Las bases EMC cuentan con un acabado de pintura sobre superficies enchapado. Las bases están hechas de acero calibre 16.

CARACTERÍSTICAS

Se monta en la parte inferior del gabinete

ESPECIFICACIONES

Espesor: 1.52mm

Table 1/3

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Compatible con bastidor | Color | Código de color | Acabado |
|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|------------|-----------------|------------------|
| PB0165 | 98100 | Acero dulce | 1600 x 500mm | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| PB086 | 98000 | Acero dulce | 800 x 600mm | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| PB066HF2 | 13079 | Acero dulce | 600 x 600mm | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| PB0106HF2 | 13189 | Acero dulce | 1000 x 600mm | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| PB0166 | 98110 | Acero dulce | 1600 x 600mm | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| PB0126SS | 31949 | Acero inoxidable 304 | 1200 x 600mm | | | Cepillado |
| PB085HF2 | 13139 | Acero dulce | 800 x 500mm | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| PB079 | 97970 | Acero dulce | 700 x 900mm | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| PB0106SS | 31929 | Acero inoxidable 304 | 1000 x 600mm | | | Cepillado |
| PB066SS | 31889 | Acero inoxidable 304 | 600 x 600mm | | | Cepillado |
| PB076 | 97950 | Acero dulce | 700 x 600mm | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| PB085 | 97990 | Acero dulce | 800 x 500mm | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| PB089HF2 | 13169 | Acero dulce | 800 x 900mm | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| PB0124 | 98060 | Acero dulce | 1200 x 400mm | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| PB068 | 97940 | Acero dulce | 600 x 800mm | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| PB0108 | 98050 | Acero dulce | 1000 x 800mm | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| PB084HF2 | 13129 | Acero dulce | 800 x 400mm | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| PB068HF2 | 13089 | Acero dulce | 600 x 800mm | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| PB0128 | 98090 | Acero dulce | 1200 x 800mm | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| PB0108SS | 31939 | Acero inoxidable 304 | 1000 x 800mm | | | Cepillado |

Table 2/3

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Compatible con bastidor | Color | Código de color | Acabado |
|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|------------|-----------------|------------------|
| PB084 | 97980 | Acero dulce | 800 x 400mm | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| PB068SS | 31899 | Acero inoxidable 304 | 600 x 800mm | | | Cepillado |
| PB079HF2 | 13119 | Acero dulce | 700 x 900mm | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| PB0105HF2 | 13179 | Acero dulce | 1000 x 500mm | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| PB088SS | 31919 | Acero inoxidable 304 | 800 x 800mm | | | Cepillado |

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Compatible con bastidor | Color | Código de color | Acabado |
|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|------------|-----------------|------------------|
| PB078 | 97960 | Acero dulce | 700 x 800mm | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| PB0105 | 98030 | Acero dulce | 1000 x 500mm | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| PB046 | 25509 | Acero dulce | 400 x 600mm | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| PB064 | 97910 | Acero dulce | 600 x 400mm | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| PB0126 | 98080 | Acero dulce | 1200 x 600mm | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| PB088HF2 | 13159 | Acero dulce | 800 x 800mm | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| PB064HF2 | 13059 | Acero dulce | 600 x 400mm | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| PB045 | 25499 | Acero dulce | 400 x 500mm | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| PB076HF2 | 13099 | Acero dulce | 700 x 600mm | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| PB088 | 98010 | Acero dulce | 800 x 800mm | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| PB0125 | 98070 | Acero dulce | 1200 x 500mm | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| PB065HF2 | 13069 | Acero dulce | 600 x 500mm | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| PB086SS | 31909 | Acero inoxidable 304 | 800 x 600mm | | | Cepillado |
| PB0168 | 98120 | Acero dulce | 1600 x 800mm | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| PB0106 | 98040 | Acero dulce | 1000 x 600mm | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |

Table 3/3

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Compatible con bastidor | Color | Código de color | Acabado |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------|------------|-----------------|------------------|
| PB078HF2 | 13109 | Acero dulce | 700 x 800mm | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| PB086HF2 | 13149 | Acero dulce | 800 x 600mm | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| PB066 | 97930 | Acero dulce | 600 x 600mm | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE