

Base sólida de 100 mm ProLine



La base sólida de 100 mm ProLine se instala en la parte inferior del gabinete. Se incluyen placas de montaje laterales y puntos de perforación para poner ruedas opcionales.

CARACTERÍSTICAS

Las bases EMC terminan con un acabado de pintura sobre superficies enchapadas.

Placas de montaje lateral incluidas

Las ruedas no están incluidas, pero los puntos de perforación para instalarlas son

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
PB165	97660	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB1165	97840	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB185	97730	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB184HF	12909	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB1166	97850	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB185HF	12919	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB1106SS	32009	Acero inoxidable 304	Cepillado			1.52mm
PB176	97690	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB166SS	31969	Acero inoxidable 304	Cepillado			1.52mm
PB1124	97800	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB1106	97780	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB145	25539	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB186	97740	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB166	97670	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB1126SS	32029	Acero inoxidable 304	Cepillado			1.52mm
PB164	97650	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB1105	97770	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB1125	97810	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB1126	97820	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB165HF	12849	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
PB146	25549	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB1105HF	12959	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB184	97720	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB179HF	12899	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.9mm
PB168SS	31979	Acero inoxidable 304	Cepillado			1.9mm
PB1128SS	32039	Acero inoxidable 304	Cepillado			1.9mm
PB1108HF	12979	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.9mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
PB1108SS	32019	Acero inoxidable 304	Cepillado			1.9mm
PB189	97760	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.9mm
PB168HF	12869	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.9mm
PB1108	97790	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.9mm
PB188	97750	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.9mm
PB1128	97830	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.9mm
PB168	97680	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.9mm
PB1168	97860	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.9mm
PB178	97700	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.9mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE