

nVent CADDY EZ para montantes



La nVent CADDY EZ para montantes es una abrazadera polivalente diseñada para sujetar y soportar tramos de tubos verticales. Esta solución unificada se puede instalar en varias orientaciones autorizadas y sirve como abrazadera estándar, espaciadora o para zonas reducidas, funcionando en la práctica como tres abrazaderas en una. Lista para usar desde el primer momento, la nVent CADDY EZ para montantes incluye orificios preperforados para varillas roscadas para instalaciones con separación y marcas de corte para la eliminación fácil de orejas en espacios en los que no caben abrazaderas de montante de tamaño normal.

Los contratistas se benefician de una gestión simplificada del material gracias a una abrazadera multifunción que admite varias orientaciones y mantiene la homologación incluso sin orejas.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Sus cabezales con arandela dentada hacen posible el apriete con una sola herramienta

Se instala hasta un 60 % más rápido que las abrazaderas de montante estándar

El segundo juego de orificios para pernos integrado permite adaptar el montaje de una abrazadera de montante a un soporte espaciador

Sin necesidad de almacenar ni utilizar familias de piezas distintas para abrazaderas estándar y para espacios reducidos a fin de ofrecer una gama completa de piezas homologadas

Cumple con las especificaciones y normativas siguientes: Federal Specification WW-H-171 (Type 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 8)

ESPECIFICACIONES

Acabado: Electrogalvanizado

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro exterior (OD)	Tamaño de taladro (HS)	A	B	C
EZR0300	179232	88.9 mm	9.9 mm	298.5 mm	206.4 mm	25.4 mm
EZR0250	179231	73 mm	9.9 mm	279.4 mm	190.5 mm	25.4 mm
EZR0400	179234	114.3 mm	13.2 mm	330.2 mm	254 mm	31.8 mm
EZR0600	179236	168.3 mm	13.2 mm	406.4 mm	323.9 mm	38.1 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Número de artículo	Carga estática
EZR0300	179232	2400N
EZR0250	179231	1735N
EZR0400	179234	3600N
EZR0600	179236	6900N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La abrazadera está diseñada para tubos de acero y debe instalarse por debajo de un acoplamiento o una orejeta de cizalla, con los pernos apretados al valor recomendado.

Se recomienda usar un vaso o una llave dinamométrica para la instalación.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

