

# Socket Strip, BS

## Data Solutions

PDU modular y compacta con muchos elementos funcionales. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U por 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas BS.



### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Montaje horizontal o vertical

Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante la instalación

De acuerdo con BS 1363

Altura de instalación 1 U

230 V, 13 A.

Cable de alimentación de 2 m con conector BS (fusible integrado)

Tiras de Socket con enchufes estándar británicos

### ESPECIFICACIONES

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Material:</b>         | Aluminio; Poliamida |
| <b>Color:</b>            | Gris                |
| <b>Tipo de producto:</b> | Socket Strip        |

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo de toma de corriente | Número de tomas de corriente | Tomas conmutadas | Tensión CA | Cantidad del paquete | Fondo |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|------------|----------------------|-------|
| 60110-245          | BS                        | 6                            | Sí               | 230V       | 1                    | 44mm  |
| 60110-243          | BS                        | 7                            | No               | 230V       | 1                    | 44mm  |
| 60110-244          | BS                        | 10                           | No               | 230V       | 1                    | 44mm  |

Table 2/2

| Número de catálogo | Acabado   | Longitud |
|--------------------|-----------|----------|
| 60110-245          | Anodizado | 438.5mm  |
| 60110-243          | Anodizado | 438.5mm  |
| 60110-244          | Anodizado | 947.5mm  |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**