

# Ángulos de rack AccessPlus



Los ángulos de rack AccessPlus se utilizan para montar equipos de rack de 19 pulg. dentro del producto AccessPlus. Cuentan con orificios de montaje en rack de 19 pulg., espaciados EIA universales marcados con RU de abajo a arriba. Los orificios angulares del rack son de 10-32 roscados o cuadrados. Tenga en cuenta que se incluyen veinte tornillos de montaje.

## CARACTERÍSTICAS

Los ángulos de rack AccessPlus se utilizan para montar los racks de 19 pulg. dentro del producto AccessPlus.

Tienen orificios de montaje en rack EIA de 19 pulg. con espaciado universal marcados con RU de abajo a arriba.

Los orificios del ángulo del rack son: roscados o cuadrados 10-32.

Se incluyen veinte tornillos de montaje.

ESPECIFICACIONES

| Table 1/1          |                    |             |               |         |                  |
|--------------------|--------------------|-------------|---------------|---------|------------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Material    | Acabado       | Espesor | Unidades de rack |
| EWMR60S            | 17897              | Acero dulce | Zinc plateado | 2.66mm  | 32U              |
| EWMR24T            | 17887              | Acero dulce | Zinc plateado | 2.66mm  | 12U              |
| EWMR72S            | 17898              | Acero dulce | Zinc plateado | 2.66mm  | 39U              |
| EWMR36S            | 17895              | Acero dulce | Zinc plateado | 2.66mm  | 19U              |
| EWMR24S            | 17894              | Acero dulce | Zinc plateado | 2.66mm  | 12U              |
| EWMR36T            | 17888              | Acero dulce | Zinc plateado | 2.66mm  | 19U              |
| EWMR60T            | 17892              | Acero dulce | Zinc plateado | 2.66mm  | 32U              |
| EWMR48S            | 17896              | Acero dulce | Zinc plateado | 2.66mm  | 26U              |
| EWMR16T            | 28685              | Acero dulce | Zinc plateado | 2.66mm  | 8U               |
| EWMR72T            | 17893              | Acero dulce | Zinc plateado | 2.66mm  | 39U              |
| EWMR48T            | 17891              | Acero dulce | Zinc plateado | 2.66mm  | 26U              |
| EWMR16S            | 28686              | Acero dulce | Zinc plateado | 2.66mm  | 8U               |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE