

# Pie de plástico

Pies de punta, plástico.



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Se puede utilizar en lugar de pies redondos estándar

Capacidad de carga: 25 kg por pie, peso máximo de la caja 40 kg

Los agujeros de montaje se proporcionan en las cubiertas inferiores de los casos

El posicionamiento del caso está asegurado por inserciones de goma antideslizantes

## ESPECIFICACIONES

<b>Compatible con:</b>	Casos
<b>Familia de productos:</b>	RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; InPac
<b>Tipo:</b>	Pie; Con Tip-Up
<b>Tipo de producto:</b>	Pie
<b>Material:</b>	Poliamida

Table 1/1

Número de catálogo	Cantidad del paquete
10603-023	1
10603-026	1
10603-025	1
10603-024	1

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

La entrega es en paquete estándar múltiplos. El precio es por artículo individual.

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**