


# Bisel para FMC Mezzanine Front Panel Cutouts, VITA 57,1

## NÚMERO DE CATÁLOGO

20835-849



Un bisel de FMC se ajusta en los recortes del panel frontal del entresuelo de FMC, kit de 10 biseles de FMC.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

El bisel de FMC se ajusta en los recortes del panel frontal del entresuelo de FMC

La cubierta de FMC se puede proteger opcionalmente con junta tórica conductora, por favor pida esto por separado

Material, extrusión Al (anodizado, conductor superficial)

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Panel frontal

Tipo: Mezzanine Panel frontal

Tipo de accesorio: Panel frontal

Montaje: Me quedé

Apantallamiento EMC: No (Retrofitable)

Tipo de junta: Anillo tórico EMC

Material: Aluminio

Acabado frontal: Anodizado

Acabado trasero: Conductivo

Bordes tratados: No

Altura: 58.45mm

Anchura: 12.8mm

Fondo: 2.5mm

De conformidad con: FMC Mezzanine; IEEE P1386

Cantidad del paquete: 10

Acabado: Anodizado

Net Weight: 0.1kg

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, ordene EMC O-ring juntas por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**