

# Tornillo Panhead, Torx, autoaseguramiento



Tornillos torx de cabeza de cacerola con diferentes roscas métricas y longitudes. Con características opcionales como la función de puesta a tierra GND o el hilo de autosujeción.

Tornillo Panhead, Torx, St, zincado, M2.5 x 6 (rosca parcialmente recubierta para evitar que el tornillo se afloje por sí solo debido a las vibraciones)

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Tornillo de cabeza de cacerola con torx, auto-bloqueo

## ESPECIFICACIONES

<b>Tipo:</b>	Tornillo Panhead
<b>Tipo de producto:</b>	Tornillo
<b>Material:</b>	Acero

Table 1/1

Número de catálogo	Longitud	Acabado	Cantidad del paquete	Tamaño de rosca	Compatible con
24560-159	6mm	Zinc plateado	100	M2.5	Backplanes, Adaptadores de prueba
21500-039	9.3mm	Zinc plateado	100	M2.5	Paneles frontales, Rieles horizontales, tipo H, Rieles horizontales, tipo R

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

Par máx. 0,2 Nm.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**