

# Express Rack Top Baffle, 10.90 x 23.60 x 22.50, Negro, Polycarbonate ABS

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

### UACTB6A



Los deflectores superiores para rack son adecuados para la mayoría de los gabinetes de ancho estándar con tableros de acero sólido, perforado o semisólido. Los deflectores no funcionan con gabinetes con marco de aluminio o racks con marco abierto.

### CARACTERÍSTICAS

Permite la entrada de luz natural adicional en el pasillo

Los deflectores superiores para rack requieren una profundidad mínima de 1 pulgada (25 mm) sin obstrucciones en todo el borde frontal del gabinete para una fijación segura.

Además, los dos accesorios de fijación de cada deflector requieren un área sin obstrucciones de 1.50 x 5.50 pulgadas (38 x 140 mm) en la parte superior del gabinete.

Estos soportes de fijación permiten un alto grado de flexibilidad en la parte superior del gabinete para trabajar alrededor de obstrucciones.

Evita que el aire caliente de escape se envuelva sobre la parte superior de los racks.

Se acopla a la parte superior del rack magnéticamente.

Deflector angular diseñado para aplicaciones de pasillo frío.

El deflector vertical está diseñado para aplicaciones de pasillo caliente.

El diseño reconfigurable permite la configuración angular o vertical.

Los paneles de techo sin herramientas son fáciles de instalar y retirar para su limpieza y proporcionan acceso por encima del gabinete a cables, equipos y sistemas.

Los paneles transparentes de la puerta y el techo proporcionan la máxima luz al pasillo.

El sistema de contención Express incluye montaje magnético para instalación rápida.

Los deflectores superiores de contención Express incluyen configuraciones de pasillo caliente y frío.

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

---

Número de artículo: 38607

Altura: 277mm

Anchura: 599mm

Fondo: 572mm

Material: PVC

Acabado: Polvo recubierto

Color: Jet Black

Código de color: RAL 9005

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

Hay tamaños personalizados disponibles

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**