

Panel de 19 pulgadas con bisagra, de montaje en pared

Data Solutions



El panel con bisagras de 19 pulgadas proporciona una solución para equipos de red más pequeños, paneles de perforación y de conexiones en áreas donde el espacio en el suelo es de alta prioridad. El fácil acceso facilita la instalación de componentes y la futura expansión sin alterar el cableado o el equipo existente. Se puede montar con bisagras a la izquierda o a la derecha.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

UL 2416 Listed; File No. E230874

cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874

EIA 310-D

CARACTERÍSTICAS

Diseño abierto que ofrece flujo de aire sin restricciones

Orificios de salida de cables grandes en la superficie posterior

Ranuras de montaje de orificio de cerradura en centros de 16 pulg. con capacidad para sujetadores de montaje de hasta 3/8 pulgadas de diámetro (no suministrados)

Las bisagras de alta resistencia están soldadas al marco

Bisagra proporcionada por cada espacio de unidad de rack

El modelo de una unidad de rack tiene bisagra de tamaño medio

Proporciona acceso a la parte posterior del equipo

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
E19HPM1U	11001	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	2.66mm
E19HPM2U	11002	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	2.66mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
E19HPM4U	11003	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	2.66mm
E19HPM8U	11005	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	2.66mm
E19HPM6U	11004	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	2.66mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Unidades de rack	Clasificación de carga
E19HPM1U	11001	1U	11.3kg
E19HPM2U	11002	2U	22.7kg
E19HPM4U	11003	4U	45.4kg
E19HPM8U	11005	8U	90.7kg
E19HPM6U	11004	6U	68kg

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE