

# Soporte de anillo en D de adelante hacia atrás ProLine

## Data Solutions



El soporte de anillo en D de adelante hacia atrás maneja el cable tendido entre la parte delantera y trasera de un gabinete. Se puede utilizar con soportes de anillo en D universales o soportes de transición opcionales para una mayor flexibilidad en el manejo de cables. El soporte se monta en cualquier marco ProLine. Asegura el cable con anillos en D que se abren y cierran a presión para un enrutamiento seguro con fácil acceso para cambios de cableado. Los anillos en D pueden orientarse para la gestión de cableado vertical, de adelante hacia atrás o de lado a lado. Tenga en cuenta que este kit incluye anillos en D y hardware de montaje.

### CARACTERÍSTICAS

El soporte de anillo en D de delante hacia atrás maneja el cable tendido entre la parte delantera y trasera de un gabinete.

Se puede utilizar con soportes de anillo en D universales o soportes de transición opcionales para una mayor flexibilidad en el manejo de cables.

El soporte se monta en cualquier marco ProLine

Asegura el cable con anillos en D que se abren y cierran a presión para un enrutamiento seguro con fácil acceso para cambios de cableado.

Los anillos en D pueden orientarse para la gestión de cableado vertical, de adelante hacia atrás o de lado a lado.

El kit incluye anillo en D y hardware de montaje.

### ESPECIFICACIONES

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Color:</b>           | Jet Black        |
| <b>Material:</b>        | Acero dulce      |
| <b>Acabado:</b>         | Polvo recubierto |
| <b>Código de color:</b> | RAL 9005         |

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Espesor | Cantidad de anillos en D | Compatible con armario con un fondo de |
|--------------------|--------------------|---------|--------------------------|----------------------------------------|
| PFBDR11            | 16014              | 1.9mm   | 5                        | 1100mm                                 |
| PFBDR9             | 16012              | 1.9mm   | 3                        | 900mm                                  |
| PFBDR12            | 16015              | 1.9mm   | 5                        | 1200mm                                 |
| PFBDR8             | 16011              | 1.9mm   | 3                        | 800mm                                  |
| PFBDR10            | 16013              | 1.9mm   | 4                        | 1000mm                                 |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**