

Ángulos de rack AccessPlus



Los ángulos de rack AccessPlus se utilizan para montar equipos de rack de 19 pulg. dentro del producto AccessPlus. Cuentan con orificios de montaje en rack de 19 pulg., espaciados EIA universales marcados con RU de abajo a arriba. Los orificios angulares del rack son de 10-32 roscados o cuadrados. Tenga en cuenta que se incluyen veinte tornillos de montaje.

CARACTERÍSTICAS

Los ángulos de rack AccessPlus se utilizan para montar los racks de 19 pulg. dentro del producto AccessPlus.

Tienen orificios de montaje en rack EIA de 19 pulg. con espaciado universal marcados con RU de abajo a arriba.

Los orificios del ángulo del rack son: roscados o cuadrados 10-32.

Se incluyen veinte tornillos de montaje.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1					
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Espesor	Unidades de rack
EWMR60S	17897	Acero dulce	Zinc plateado	2.66mm	32U
EWMR24T	17887	Acero dulce	Zinc plateado	2.66mm	12U
EWMR72S	17898	Acero dulce	Zinc plateado	2.66mm	39U
EWMR36S	17895	Acero dulce	Zinc plateado	2.66mm	19U
EWMR24S	17894	Acero dulce	Zinc plateado	2.66mm	12U
EWMR36T	17888	Acero dulce	Zinc plateado	2.66mm	19U
EWMR60T	17892	Acero dulce	Zinc plateado	2.66mm	32U
EWMR48S	17896	Acero dulce	Zinc plateado	2.66mm	26U
EWMR16T	28685	Acero dulce	Zinc plateado	2.66mm	8U
EWMR72T	17893	Acero dulce	Zinc plateado	2.66mm	39U
EWMR48T	17891	Acero dulce	Zinc plateado	2.66mm	26U
EWMR16S	28686	Acero dulce	Zinc plateado	2.66mm	8U

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE