

## Cubierta sólida ProLine



Use una cubierta sólida en la parte delantera o trasera del marco del gabinete como sustituto de una puerta. Las cubiertas sólidas se fijan al marco del gabinete con tornillos casi al ras e incluyen ganchos para una fácil alineación de los tornillos de la cubierta. Incluyen una junta de uretano de espuma in situ y dos pernos de tierra. Se incluyen herrajes de montaje.

### CARACTERÍSTICAS

---

Las cubiertas EMC cuentan con un acabado de pintura sobre superficies chapadas.

## ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
PCS207HF2	11809	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PCS146SS	31579	Acero inoxidable 304	Cepillado			1.52mm
PCS76HF2	11689	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PCS186	96430	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PCS76	96360	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PCS146HF2	11709	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PCS204	25439	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PCS76SS	31559	Acero inoxidable 304	Cepillado			1.52mm
PCS227	96520	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PCS186HF2	11759	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PCS184	29834	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PCS206	96470	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PCS146	96380	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PCS226SS	31679	Acero inoxidable 304	Cepillado			1.52mm
PCS206HF2	11799	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PCS226HF2	11839	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PCS186SS	31619	Acero inoxidable 304	Cepillado			1.52mm
PCS166	96400	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PCS226	96510	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PCS126	29832	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1.52mm

Table 2/3

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
PCS206SS	31649	Acero inoxidable 304	Cepillado			1.52mm
PCS166SS	31599	Acero inoxidable 304	Cepillado			1.52mm
PCS207	96480	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PCS188	96450	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1.9mm
PCS208	96490	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1.9mm
PCS2010SS	31669	Acero inoxidable 304	Cepillado			1.9mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
PCS1810	96460	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1.9mm
PCS148	96390	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1.9mm
PCS228SS	31689	Acero inoxidable 304	Cepillado			1.9mm
PCS168	96420	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1.9mm
PCS208HF2	11819	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1.9mm
PCS208SS	31659	Acero inoxidable 304	Cepillado			1.9mm
PCS228	96530	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1.9mm
PCS148HF2	11719	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1.9mm
PCS209	29836	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1.9mm
PCS2210	96540	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1.9mm
PCS1810HF2	11789	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1.9mm
PCS148SS	31589	Acero inoxidable 304	Cepillado			1.9mm
PCS78SS	31569	Acero inoxidable 304	Cepillado			1.9mm
PCS128	29833	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1.9mm

Table 3/3

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
PCS78HF2	11699	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1.9mm
PCS189	29835	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1.9mm
PCS188SS	31629	Acero inoxidable 304	Cepillado			1.9mm
PCS78	96370	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1.9mm
PCS2010	96500	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1.9mm
PCS188HF2	11779	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1.9mm
PCS2010HF2	11829	Acero dulce		Gris claro	RAL 7035	1.9mm

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**