

# nVent CADDY Macrofix Plus Sin Aislamiento, 49–55 mm OD, M8, M10 Varilla

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**MFZ055**



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Se ha incrementado el ángulo de apertura para acomodar de forma fácil los diámetros de tubos convencionales

El sistema de cierre rápido evita que la abrazadera se abra de forma accidental cuando se ajuste o mueva la tubería

El sistema de cierre rápido se puede cerrar fácilmente con una mano

El sistema de rosca evita la caída accidental de los tornillos durante el montaje

La cabeza combinada de los tornillos permite la utilización de destornilladores plano, hexagonal y en cruz

Las orejetas más largas permiten que el tornillo esté más alejado del conducto, permitiendo más espacio para la herramienta a la hora de atornillar

La tuerca combinada puede recibir varillas roscadas M8 y M10, simplificando el manejo de materiales

La longitud del tornillo se ha optimizado, para cubrir un mayor rango de diámetros de tuberías reduciendo inventarios

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 586807

Material: Acero

Acabado: Electro galvanizado

Diámetro exterior (OD): 49 - 55 mm

Tamaño de la varilla (RS): M8;M10

NB/DN: 40

Diámetro del tubo: 1 1/2"

Anchura (W): 21 mm


Espesor (T): 1.25 mm

Diámetro del tornillo (Sc): 6

Longitud del tornillo (L): 32mm

Carga estática: 1500N

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

